

非接触検温器

簡単
検温

赤外線

肌に触れずに2秒で測れる

6つの特徴

- ✓ 高精度測定
- ✓ 温度単位切替
- ✓ 高精度測定
- ✓ 高速測定
- ✓ 高熱警報表示
- ✓ 50回検温記録
- ✓ 知能提示機能

各部の名称

0.1℃の精確さ



多用途温度測定

モードを切替え、便利に温度を測定、低温と高温が赤ちゃんに危害をさせないように



使いかた



本製品の測定距離範囲は1-3cmになり、測定への距離は1cmになります。測定対象者に以下の影響事項に当たる場合、穏やかな環境で5-10分ほど落ち着いてから再測定してください。「影響事項」：①汗を解熱剤を飲んだ直後②強い風に吹かれた直後③極めに少ないですが普通の人よりおでこ温度が低い可能性があります。そういう方たちの測定結果に「Lo」が現れる可能性があります。そうなる場合温度計を「表面温度」モードに切り替えて、再測定してください。



通常販売価格 **5,500円** (税別・送料別途)

◆まとまった数量をご検討の方は、別途、価格相談させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください

◆輸入商品につき、在庫確認の上、ご注文ください

-Spec-----

製品	Chumni CN520
サイズ	137mm×97mm×40mm
電池	アルカリ単4電池2本 (初回電池付)
測定距離	1～3cm
測定時間	2秒
製造国	中国
※日本語説明書付	

CREATION OF PACKING
株式会社ケーエスピー

東京都千代田区九段北1-2-3フナトビル3F
www.ksp4477.com

お問い合わせ・ご注文はコチラ

TEL 03-5212-4477 i@ksp4477.com